

IEC Gerätestecker C14 mit Filter, Sicherungshalter 1-oder 2-polig, Netzschalter 2-polig



Schraubmontage horizontal (Version B)

Zwingend erforderliches Zubehör separat bestellen



Schraubmontage vertikal (Version A)



Schnappmontage



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Einbau in Platten : Schraubbefestigung von Frontseite
- 4 Funktionen :
 Gerätestecker Schutzklasse I , Netzschalter 2-polig , Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm 1- oder 2-polig , Netzfilter in standard und medizinal Ausführung
- V-Lock Verriegelung standardmässig
- Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm

Alleinstellungsmerkmale

- Verschiedene Montagemöglichkeiten
- Attraktives, glattes Design
- Schalter für hohe Einschaltspitzenströme
- V-Lock Auszugssicherung

Merkmale

- Äusserst kompakte Bauweise. Ideal für Geräte mit geringer Bauhöhe
- Aluminiumgehäuse bewirkt eine gute Abschirmung
- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits verdrahtet
- Die Schublade des Sicherungshalters erfüllt die Anforderungen der Norm IEC/EN 60601-1 für medizinische Geräte
- Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 60950
- Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Lötanschlüsse
- Schubladen 1-polig, mit Ersatzsicherungsfach
- Schubladen 2-polig, mit Kurzschlussbolzen
- Andere Wippenbeschriftungen
- Netzschalter beleuchtet
- Netzschalter 1-polig
- Medizinalausführung M80
- Klasse X1- und Y1-Kondensatoren für verbesserte Spannungsfestigkeit

Referenzen

- Alternativ: Version ohne Netzfilter [DD11](#)
- Alternativ: Version für die Schnappmontage [KMF](#)
- Alternativ: Version mit 2-Stufen Filter [DD14](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Landing Page](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	1 - 10A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	1 - 8A @ Tu 40 °C / 250 VAC; 60Hz
Ableitstrom	standard < 0.5 mA (250 V / 60Hz) medizinal < 5 µA (250 V / 60 Hz)
Spannungsfestigkeit	> 1.7 kVDC zwischen L-N > 2.7 kVDC zwischen L/N-PE Prüfspannung (2 sec)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 85 °C
Klimakategorie	25/085/21 gemäss IEC 60068-1
IP-Schutzgrad	von Frontseite IP 40 gemäss IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Anschluss	Steckanschlüsse 6.3 x 0.8 mm
Plattendicke S	Schraubbefestigung: max 8 mm Anzugsdrehmoment max 0.5 Nm Schnapp: 1 mm bis 3 mm
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C14 gemäss IEC 60320-1 UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I
Gerätesicherungshalter	1- / 2-polig, Berührungsschutzkategorie PC2 gemäss IEC 60127-6, für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm
Nennverlustleistung @ Tu 23 °C	5 x 20: 2W (1-polig)/ 1.6W (2-polig) pro Pol
Leistungsaufnahme @ Tu > 23°C	Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven
Netzschalter	Wippenhalter 2-polig, unbeleuchtet, gemäss IEC 61058-1 Technische Details
Netzfilter	Standard- und Medizinalversion, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8 Technische Details
MTBF	> 2'000'000h gemäss MIL-HB-217 F

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 134485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen









Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: DD12

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40001522
	UL Zulassungen	UL	UL File Number: E72928




Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60939	Passive Filter für die Unterdrückung von elektromagnetischen Störungen
	Ausgelegt gemäss	IEC 60127-6	Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze
	Ausgelegt gemäss	IEC 61058-1	Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	Ausgelegt gemäss	UL 498	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	UL 1283	Elektromagnetische Interferenzfilter
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 42	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 8	Filter gegen elektromagnetische Störungen (EMI)






Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60601-1	Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die Leistungsfähigkeit
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-12 und -13.


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	RoHS	SCHURTER AG	EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
		SCHURTER AG	V-Lock Auszugssicherungen basieren auf einer passenden Stecker-Dosen-Kombination. Die Produkte haben eine vorgesehene Öffnung zum Einrasten des Nockens an der Steckdose. Das V-Lock-System verhindert ein ungewolltes Trennen des Stecksystems.
	White Paper Glühdrahtprüfung	SCHURTER AG	Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-12 und -13.
	Medizintechnik	SCHURTER AG	Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1

Dimension [mm]


Schraubversion A



Schraubversion B



Schnappbefestigung von Frontseite




Daten der Filterkomponenten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Induktivität L1/L2 [mH]	Induktivität L3 [mH]	Kapazität CX [nF]	Kapazität CY [nF]	R [MΩ]
1	Standardversion	2 x 10	-	100	2.2	1
2	Standardversion	2 x 4	-	100	2.2	1
4	Standardversion	2 x 1.5	-	100	2.2	1
6	Standardversion	2 x 0.8	-	100	2.2	1
8	Standardversion	2 x 0.6	-	100	2.2	1
10	Standardversion	2 x 0.3	-	100	2.2	1
6	Standard Version mit Erdleiterdrossel	2 x 0.8	-	100	2.2	1
10	Standard Version mit Erdleiterdrossel	2 x 0.3	-	100	2.2	1
1	Medizinal Version (M5)	2 x 10	-	100	-	1
2	Medizinal Version (M5)	2 x 4	-	100	-	1
4	Medizinal Version (M5)	2 x 1.5	-	100	-	1
6	Medizinal Version (M5)	2 x 0.8	-	100	-	1
8	Medizinal Version (M5)	2 x 0.6	-	100	-	1
10	Medizinal Version (M5)	2 x 0.3	-	100	-	1
1	Medizinal Version (M80)	2 x 10	-	100	0.47	1


Schaltbilder

Standardversion, medizinal M80
unbeleuchtet




1) Netz
2) Last

Medizinal Version M5
unbeleuchtet




1) Netz
2) Last

Standardversion, medizinal M80
mit PE-Drossel



1) Netz
2) Last


Medizinal Version M5
mit PE-Drossel




1) Netz
2) Last

Derating Kurven

1-polig



2-polig




Einfügungsdämpfungen


Standard Version

- - - 50Ω symmetrisch ____ 50Ω asymmetrisch


1 A




2 A




4 A




6 A



8 A




10 A




Medizinal Version (M5)


1 A




2 A




4 A




6 A



8 A



10 A



Alle Varianten

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Montage	G-Sicherungshalter	Netzschalter	Beleuchtung	Farbe	Bestell-Nummer
1	Standardversion	Schraub A	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.1111.111
1	Standardversion	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-465
1	Standardversion	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-955
1	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.1121.111
2	Standardversion	Schraub A	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.2111.111
2	Standardversion	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-466
2	Standardversion	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-956
2	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.2121.111
2	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	beleuchtet, rot	schwarz	DD12.2123.111
2	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	beleuchtet, grün	schwarz	DD12.2124.111
4	Standardversion	Schraub B	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-110-001
4	Standardversion	Schnapp	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-110-032
4	Standardversion	Schraub A	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.4111.111
4	Standardversion	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-467

Nennstrom [A]	Filter-Typ	Montage	G-Sicherungshalter	Netzschalter	Beleuchtung	Farbe	Bestell-Nummer
4	Standardversion	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-957
4	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.4121.111
6	Standardversion	Schnapp	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-110-010
6	Standardversion	Schraub B	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-110-031
6	Standardversion	Schraub A	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.6111.111
6	Standardversion	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-102-857
6	Standardversion	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-102-861
6	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.6121.111
6	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	beleuchtet rot	schwarz	DD12.6123.111
8	Standardversion	Schraub A	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.8111.111
8	Standardversion	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-468
8	Standardversion	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-958
8	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.8121.111
10	Standardversion	Schraub A	1-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.9111.111
10	Standardversion	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-105-315
10	Standardversion	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-469
10	Standardversion	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.9121.111
6	Standard Version mit Erdleiterdrossel	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-943
10	Standard Version mit Erdleiterdrossel	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-102-855
1	Medizinal Version (M5)	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-472
1	Medizinal Version (M5)	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-994
1	Medizinal Version (M5)	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.1321.111
2	Medizinal Version (M5)	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-473
2	Medizinal Version (M5)	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-995
2	Medizinal Version (M5)	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.2321.111
4	Medizinal Version (M5)	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-474
4	Medizinal Version (M5)	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-997
4	Medizinal Version (M5)	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.4321.111
6	Medizinal Version (M5)	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-475
6	Medizinal Version (M5)	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-998
6	Medizinal Version (M5)	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.6321.111
8	Medizinal Version (M5)	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-476
8	Medizinal Version (M5)	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-109-999
8	Medizinal Version (M5)	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.8321.111
10	Medizinal Version (M5)	Schnapp	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-107-477
10	Medizinal Version (M5)	Schraub B	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	3-110-000
10	Medizinal Version (M5)	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.9321.111
1	Medizinal Version (M80)	Schraub A	2-polig	2-polig	unbeleuchtet	schwarz	DD12.1621.111


■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>




10 A Version nur IEC Zulassung.

Verpackungseinheit 10 ST

Zwingend erforderliches Zubehör

Beschreibung		
	Sicherungsschublade 2 Sicherungsschublade für Sicherungseinsätze 5x20 mm, mit oder ohne Spannungswählereinsatz	
	Fingergrip, 2-polig	4301.1401
	Extra-Safe, 2-polig	4301.1403
	Fingergrip, 1-polig	4301.1405
	Extra-Safe, 1-polig	4301.1407
	...	

Zubehör

	Kabelkonfektionierung Kabelbaum für SCHURTER-Produkte	
	Diverse Abdeckung Rückseitige Schutzabdeckung	0859.0076
	Sicherungsbügel Auszugssicherung für Kabelstecker	
	Flachkopf, A	4700.0001

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung		
	Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett	
	IEC Geräteeinbausteckdose F, Schraubmontage, frontseitig, Lötanschluss	4787
	IEC Geräteeinbausteckdose F, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	4788
	IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091
	Geräteeinbausteckdose weitere Typen zu DD12	
	Gerätesteckdose Übersicht komplett	
	4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4782
	4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4785
	4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4300-06
	IEC Gerätesteckdose C15 für heisse Anwendungen 120°C, für Kabelmontage, gerade	4781
	IEC Gerätesteckdose C15 für heisse Anwendungen 120°C, für Kabelmontage, abgewinkelt	4784
	Gerätesteckdose weitere Typen zu DD12	...

Passende Stecker/Dosen verriegelt



Anschlussleitung Übersicht komplett

VAC13KS, Übersicht, V-Lock Verriegelung, diverse Gerätesteckdose IEC C13, diverse, schwarz

VAC13KS

Anschlussleitung weitere Typen zu DD12